



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Kopf für Notauschalter
Komponentenname	XACA

Zusatzmerkmale

Markierung	Unbeschriftet
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Produktkompatibilität	XACA..
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Verkauf je unteilbare Menge	1
Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-32
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie	Klasse II IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 IEC 60529
IK-Schutzart	IK08 EN 50102
Produktgewicht	0,05 kg