



### Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul
Produkt oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Produktkompatibilität	PowerPact-L-Rahmen
Nennstrom [In]	400 A 630 A
Steuerkreisspannung	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz



### Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard
Typ des Steuersignals	Impuls Gehalten
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	< 600 ms - während Öffnung Zeit < 80 ms - während Schließung Zeit
Max. Betätigungsfrequenz	4 pro Minute
Leistungsaufnahme in VA	<= 500 VA - während Schließung Zeit <= 500 VA - während Öffnung Zeit
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 Verriegelung in Aus-Stellung

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0908 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung

 [Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  <a href="#">Produktökobilanz</a>
Entsorgungshinweise	Verfügbar  <a href="#">Entsorgungshandbuch</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------