



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul
Produkt oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Produktkompatibilität	PowerPact-L-Rahmen
Nennstrom [In]	400 A 630 A
Steuereissspannung	48...60 V DC

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard
Typ des Steuersignals	Impuls Gehalten
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	< 600 ms - während Öffnung Zeit < 80 ms - während Schließung Zeit
Max. Betätigungsfrequenz	4 pro Minute
Leistungsaufnahme in VA	<= 500 VA - während Schließung Zeit <= 500 VA - während Öffnung Zeit
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 Verriegelung in Aus-Stellung

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0908 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Verfügbar

 [Produktökobilanz](#)

Entsorgungshinweise

Verfügbar

 [Entsorgungshandbuch](#)

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate