



LADEEINHEIT WB140A 1X20A LADEMODUS 3, IEC
61851 230V 50/60HZ LADEKABEL 4M KUPPLUNG
TYP 2 IEC 62196 SCHUTZART IP44
START/STOP/DELAY-FUNKTION

Ausführung

Produkt-Markenname		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Ladeeinheit
Ausführung des Produktes		mit Ladekabel
Art des Ladegeräts / Schnell-Ladegerät		Nein
Ausführung der Bedienelemente / der Ladestation		Ladebetriebsart 3 nach IEC 61851-1, Tasten PAUSE/DELAY
Ausführung des Tür-Verschlusssystems		mit Schrauben

Allgemeine technische Daten

Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag / gemäß EN 50274		finger- und handrückensicher
--	--	------------------------------

Versorgungsspannung

Versorgungsspannungs frequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP		IP44
• Betriebsmittel-Schutzklasse		I

Strom		
Ladestrom		
• maximal	A	20
Nettogewicht	kg	5,5
Erscheinungsbild		
Farbe		
• des Gehäuses		RAL 7035 (lichtgrau)
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Sichttür		Nein
Produktfunktion		
Produktfunktion		
• Entladefunktion		Nein
Anzeige und Bedienung		
Ausführung der Anzeige		LED's grün, orange, rot, blau
Anschlüsse		
Leitungslänge		
• des Ladekabels	m	4
anschließbarer Leiterquerschnitt		
• minimal	mm ²	1,5
• maximal	mm ²	6
Art der Anschlusstechnik		nach IEC 62192, Anschlussfall C; Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2
Position		
• des Netzanschlusskabels		unten/hinten
Abgangsstellen		
Ausführung der Abgangseinheit		Schütz Ladeabgang Polzahl 2S
Mechanischer Aufbau		
Höhe	mm	420
Breite	mm	420
Tiefe	mm	483
Einbauort		geeignet für Innen- und Aussenanwendung
Material		Kunststoff
• des Gehäuses		
Umgebungsbedingungen		
Einfluss der Umgebungstemperatur		Überwachung der Innentemperatur und automatische Reduzierung des Ladestromes
relative Luftfeuchte / während Betrieb	%	95
• maximal		
Umgebungstemperatur	°C	-25
• während Betrieb / minimal		

- während Betrieb / maximal
- während Lagerung / minimal
- während Lagerung / maximal

°C	40
°C	-30
°C	60

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TT32011KK25>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT32011KK25/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT32011KK25

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

21.10.2014