



Abbildung ähnlich

SCHLUESSELSCHALTER RONIS, 22MM, RUND, METALL, HOCHGLANZ, SCHLIESS-NR. SB30, MIT 2 SCHLUESSELN, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, VERRASTEND, SCHALTWINKEL 2X45 GRAD, 10:30H/12H/13:30H, SCHLUESSELABZUG I+O+II, MOEGLICHE SONDERSCHLIESSUNGEN: SB31, 421, 455

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Befehls- und Meldegeräte
Ausführung des Produkts	Schlüsselschalter
Betätigungselement:	
Ausführung des Betätigungselements	Schlüsselschalter
Funktionsweise des Betätigungselements	verrastend, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Nein
Farbe	
• des Betätigungselements	silber
Material des Betätigungselements	Metall
Form des Betätigungselements	Schlüssel
Außendurchmesser des Betätigungselements	29,5 mm
Anzahl der Schaltstellungen	3
Schalterstellung für Schlüsselabzug	O+I+II
Schaltwinkel	
• nach rechts	45°
• nach links	45°
Fabrikat des Schlosses	RONIS
Schlüsselnummer	SB30
Frontring:	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	Standard
Material des Frontrings	Metall hochglanz
Farbe des Frontrings	silber

Allgemeine technische Daten:

Schockfestigkeit <ul style="list-style-type: none">gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwelle 50g / 11 ms
Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none">gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Schalthäufigkeit maximal	1 800 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) <ul style="list-style-type: none">typisch	300 000
Schutzart IP <ul style="list-style-type: none">der Anschlussklemme	IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
Betriebsmittelkennzeichen <ul style="list-style-type: none">gemäß DIN EN 61346-2gemäß DIN EN 81346-2	S S

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none">während Betriebwährend Lagerung	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
---	----------------------------------

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Höhe	29,5 mm
Breite	29,5 mm
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm

Approbationen/ Zertifikate:

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU10504BL110AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU10504BL110AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU10504BL110AA0&lang=de



letzte Änderung:



27.04.2015