

## Datenblatt

3RK1911-0DB33

Produkt-Markenname		Energieanschlussleitung einseitig, einseitig offen Han
Produkt-Bezeichnung		Q4/2 gewinkelt 4 x 4 mm <sup>2</sup> Länge 5 m
Steckertyp		Buchse
Leitungslänge	m	5
Art des Kabelabgangs		gewinkelt
Anzahl der elektrischen Adern		4
Polzahl		4
Schutzart IP		IP65
Bestückung der Leitungsenden		einseitig

### Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1911-0DB33>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1911-0DB33>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RK1911-0DB33&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1911-0DB33&lang=de)

letzte Änderung:

02.07.2018