

SIMBOX XL, 2-reihig Ausbaupaket HW 2-reihig 24 TE VPE 12 Stück
Abdeckung, Rahmen und Tür



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	SIMBOX XL
Ausführung des Produkts	4-reihig, Mauerkasten, HW
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels	geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Betriebsmittelschutzklasse	II

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL9010

Farbe	weiß
-------	------

Produktdetails

Produktbestandteil	
• DIN-Montageschiene	Nein
• Montageplatte	Nein
• transparenter Deckel	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein

Anzahl

Anzahl der Reihen	4
-------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	748,6 mm
Breite	340,6 mm
Tiefe	90 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	48
Befestigungsart	Hohlwand
Drehwinkel der Tür	125°
Schienenmittenabstand	125 mm
Nettogewicht	1 598 g
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GB5224-4KM01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5224-4KM01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5224-4KM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

