

Stromwandler 150/5A 1,0VA KL0,2s



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stromwandler
Ausführung des Produkts	Aufsteckstromwandler
Betriebsscheinleistung / Bemessungswert	1 V·A

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
• Verhältnis Eingangsstrom/Ausgangsstrom	150/5
• Strom / am Ausgang / Bemessungswert	5 A
• Strom / am Eingang / Bemessungswert	150 A
Genauigkeitsklasse / des Stromwandlers	Klasse 0,2s
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Ausgang	Schraubanschluss
--	------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	75 mm
Breite	60 mm

Tiefe	55 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Nettogewicht	332 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb / minimal -30 °C
- während Betrieb / maximal 55 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2

T

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4NC5121-2FA21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4NC5121-2FA21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4NC5121-2FA21

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



