

Filtermatte, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, IP54, Gütekasse G3



### Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Ausführung des Produkts	Gütekasse G3
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

### Allgemeine technische Daten

Ausschnittbreite	292 mm
Ausschnitthöhe	292 mm
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

### Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

### Mechanischer Aufbau

Höhe	283 mm
Breite	283 mm

Einbauort	Schaltschränke Seitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Ja
Nettogewicht	0,1 kg
Material	Kunststoff

#### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	V
• gemäß IEC 81346-2:2009	V

#### allgemeine Produktzulassung



#### Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0AM67>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM67>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM67](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM67)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>