

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54,
Luftstrom: 250 m³/h, Ue DC: 24 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	52 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	16 W
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 950 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	DC

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54

Strom

aufgenommener Strom / minimal 0,66 A

Hauptstromkreis

Betriebsspannung

- bei DC / Bemessungswert 24 V

Erscheinungsbild

Farbe kieselgrau

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter Nein

Anzahl

Anzahl der Ventilatoren 1

Mechanischer Aufbau

Höhe 250 mm

Breite 250 mm

Tiefe 126 mm

Einbauort Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal

Befestigungsart Schnappbefestigung

Befestigungsart

- 19-Zoll Einbau Nein
- Wand-Montage Ja

Nettogewicht 1,68 kg

Material Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

sonstiges

[Sonstige](#)



UR



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6402-2LV41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6402-2LV41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6402-2LV41

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>