

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 71 m³/h, Ue DC: 24 V



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Dachlüfter |
| Art der Lüftung | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|-------------|
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | 42 dB |
| aufgenommene Wirkleistung / Nennwert | 8,8 W |
| Ausschnittbreite | 223 mm |
| Ausschnitthöhe | 223 mm |
| Betriebsdauer | 70 000 h |
| Betriebstemperatur / minimal | -10 °C |
| Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert | 3 300 1/min |
| Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert | 3 300 1/min |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | DC |

Schutzart und Schutzklasse

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP54 |
|--------------|------|

Strom

| | |
|-------------------------------|-------|
| aufgenommener Strom / minimal | 0,4 A |
|-------------------------------|-------|

Hauptstromkreis

| | |
|---|------|
| Betriebsspannung | 24 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert | |

Erscheinungsbild

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

Produktdetails

| | |
|-----------------------------|----|
| Produktbestandteil / Lüfter | Ja |
|-----------------------------|----|

Anzahl

| | |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Ventilatoren | 4 |
|-------------------------|---|

Mechanischer Aufbau

| | |
|--|--------------------|
| Höhe | 287 mm |
| Breite | 287 mm |
| Tiefe | 104 mm |
| Einbauort | Dach |
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wand-Montage | Nein |
| Nettogewicht | 2,6 kg |
| Material | Kunststoff |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|---|
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 | E |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 | E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|------------------------------------|------------------------------|



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6402-5VL44>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6402-5VL44>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6402-5VL44

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>