

Reihenklemme, 2,5mm² schwarz Schraubbefestigung 2 Anschlüsse
black



| Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Produkt-Bezeichnung | Reihenklemmen ALPHA FIX |
| Ausführung des Produkts | Reihenklemme |
| Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Klemmen-Rastermaß | 2,5 mm |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 1 000 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 24 A |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | schwarz |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte | Ja |

| Anzahl | |
|---|---|
| Anzahl der Klemmebenen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene | 2 |

| Anschlüsse | |
|--|----------|
| Abisolierlänge | 9 mm |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig <ul style="list-style-type: none"> — minimal 0,14 mm² — maximal 4 mm² • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung / minimal 0,14 mm² | |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal 0,6 N·m • maximal 0,8 N·m | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schraubanschluss • 2 Schraubanschluss | |
| Position / der Anschlussklemme | seitlich |

| Mechanischer Aufbau | |
|---|------------------|
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | 47,5 mm |
| Länge | 47,7 mm |
| Befestigungsart | Hutschiene 35 mm |
| Nettogewicht | 8,2 g |
| Material / des Isolierkörpers | Thermoplast |

| Umgebungsbedingungen | |
|---|--|
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal -25 °C • während Betrieb / maximal 55 °C | |

| Approbationen Zertifikate | |
|---|------|
| Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e | Nein |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Sonstige |



[Sonstige](#)

| Weitere Informationen |
|--|
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge |

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH1000-0AF08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1000-0AF08>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH1000-0AF08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>