

Hilfsstromschalter, Gruppe halb Modul



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernschalter
Ausführung des Produkts	Hilfsstromschalter, Gruppe
Ausführung des Stromstoßschalters	mechanisch für Gruppensteuerung
Allgemeine technische Daten	
Impulsdauer / minimal	50 ms
Potenzialtrennung / zwischen Magnetspule und Kontakt	Ja
Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal	10 V
Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal	100 mA
Spannung	
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	

- bei cos phi 0,6

16 A

Produktfunktion

Produktfunktion / direkte Bedienung Ja

Anzahl

Anzahl der Öffner 0

Anzahl der Schließer 0

Anzahl der Wechsler 0

Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm

Breite 9 mm

Breite der Öffnung / der Kontakte 1,2 mm

Tiefe 73 mm

Einbauhöhe 90 mm

Einbaulage waagrecht u. senkrecht

Einbautiefe 73 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 0,5

Befestigungsart DIN-Schiene

Nettogewicht 47 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- minimal -25 °C
- maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 K

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4932>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4932>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4932

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



