

Stromwandler 750/5A, 5VA KL1,0



Ausführung

| | |
|---|----------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Stromwandler |
| Ausführung des Produkts | Aufsteckstromwandler |
| Betriebsscheinleistung / Bemessungswert | 5 V·A |

Schutzart und Schutzklasse

| | |
|--|----------|
| Schutzart IP | IP20 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verhältnis Eingangsstrom/Ausgangsstrom | 750/5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Strom / am Ausgang / Bemessungswert | 5 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • Strom / am Eingang / Bemessungswert | 750 A |
| Genauigkeitsklasse / des Stromwandlers | Klasse 1 |
| Produktausstattung / Berührungsschutz | Ja |

Anschlüsse

| | |
|--|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Ausgang | Schraubanschluss |
|--|------------------|

Mechanischer Aufbau

| | |
|------------------|-------|
| Höhe | 98 mm |
| Höhe der Öffnung | 21 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Breite | 82,5 mm |
| Breite | |
| <ul style="list-style-type: none"> • der durchsteckbaren Stromschiene / bei 1 Stromschiene / maximal | 51 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> • der durchsteckbaren Stromschiene / bei 2 Stromschienen / maximal | 41 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> • der durchsteckbaren Stromschiene / bei 3 Stromschienen / maximal | 32 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Außendurchmesser / des durchsteckbaren Leiters / maximal | 36 mm |
| Nettogewicht | 598 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--------|
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal | -30 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / maximal | 55 °C |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|---|
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | T |
|--|---|

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4NC5330-2CE21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4NC5330-2CE21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4NC5330-2CE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



