

Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, CES, SB2, 2
 Schaltstellungen O<I, tastend, Rückzug von rechts, Schaltwinkel 50
 Grad, Schlüsselabzug O






Abbildung ähnlich

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| Ausführung des Produkts | Einzelgerät rund |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SB2 |

| Gehäuse | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |

| Betätigungselement | |
|---|-------------------|
| Ausführung des Betätigungselements | Schlüsselschalter |
| Funktionsweise des Betätigungselements | tastend |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein |
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 19 mm |
| Art der Entriegelung | ohne |
| Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug | O |
| Schaltwinkel | 50° |
| <ul style="list-style-type: none"> nach rechts | |

| | |
|--|-------------------|
| Fabrikat des Schlosses | CES |
| Frontring | |
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | Standard |
| Material des Frontrings | Kunststoff |
| Farbe des Frontrings | schwarz |
| Halter | |
| Material des Halters | Kunststoff |
| Allgemeine technische Daten | |
| Produktfunktion | |
| • NOT-AUS-Funktion | Nein |
| • NOT-HALT-Funktion | Nein |
| Schutzart IP | IP65 |
| Schwingfestigkeit | |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal | 1 000 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| • typisch | 300 000 |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | S |
| Anschlüsse/Klemmen | |
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 0,4 N·m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6 |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |
| Befestigungsart | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 16 mm |
| Einbauhöhe | 20 mm |
| Einbaubreite | 19 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |
| Approbationen/Zertifikate | |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |
|---|---|---|--|
|  UL |  |  EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen Bestätigungen Umweltbestätigung |

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4MA01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB2000-4MA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB2000-4MA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4MA01&lang=de

letzte Änderung:

16.07.2018