

Datenblatt

6GK1905-1PA00

Produktyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

PB BFOC Plug POF
BFOC-Steckverbinder
PROFIBUS Plastic Fiber Optic, BFOC-Stecker, 1 Packung =20 Stück



Eignung zur Verwendung	Zur Konfektionierung von PB Plastic Fiber Optic Leitungen für OLM/P..
Übertragungsrate	
Übertragungsrate / bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der optischen Anschlüsse / für Lichtwellenleiter	1
Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	BFOC-Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Metall
Ausführung der Verriegelung	Bajonett
Bauform, Maße und Gewichte	
Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang
Breite	10 mm

Höhe	10 mm
Tiefe	10 mm
Nettogewicht	10 g

Zulässige Umgebungsbedingungen

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• Zugentlastung	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

19.07.2018