

SIMBOX XL, 3-reihig Ausbaupaket UP 3-reihig 36 TE VPE 12 Stück
Abdeckung, Rahmen und Tür



Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Markenname	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	SIMBOX XL
Ausführung des Produkts	2-reihig, Ausbaupaket, UP
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels	geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP30
Betriebsmittelschutzklasse	II

Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A
---	------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V
--	-------

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL9010
----------------	---------

Farbe	weiß
-------	------

Produktdetails	
Produktbestandteil	
• DIN-Montageschiene	Nein
• Montageplatte	Nein
• transparenter Deckel	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein

Anzahl	
Anzahl der Reihen	2

Mechanischer Aufbau	
Höhe	525 mm
Breite	363,7 mm
Tiefe	30,8 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	24
Befestigungsart	Unterputz
Drehwinkel der Tür	125°
Schienenmittendistanz	125 mm
Nettogewicht	2 119 g
Material / des Gehäuses	Stahl

Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	



Weitere Informationen	
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)	http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)	https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GB5236-3KM01
Service & Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5236-3KM01
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5236-3KM01
CAx-Online-Generator	http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)	http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

