

SIMBOX XL, 4-reihig Mauerkasten, HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	SIMBOX XL
Ausführung des Produkts	3-reihig, Ausbaupaket, HW
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels	geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Betriebsmittelschutzklasse	II
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL9010

Farbe	weiß
-------	------

Produktdetails

Produktbestandteil	
• DIN-Montageschiene	Nein
• Montageplatte	Nein
• transparenter Deckel	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein

Anzahl

Anzahl der Reihen	3
-------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	650 mm
Breite	363,7 mm
Tiefe	30,8 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	36
Befestigungsart	Hohlwand
Drehwinkel der Tür	125°
Schienenmittenabstand	125 mm
Nettogewicht	2 594 g
Material / des Gehäuses	Stahl

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GB5248-2KM01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5248-2KM01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5248-2KM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

