

SIMBOX XL, 4-reihig Ausbaupaket HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück  
Abdeckung, Rahmen und Tür



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	SIMBOX XL
Ausführung des Produkts	4-reihig, Ausbaupaket, HW
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels	geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Betriebsmittelschutzklasse	II

  

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A

  

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V

  

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL9010

Farbe	weiß
-------	------

## Produktdetails

Produktbestandteil	
• DIN-Montageschiene	Nein
• Montageplatte	Nein
• transparenter Deckel	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein

## Anzahl

Anzahl der Reihen	4
-------------------	---

## Mechanischer Aufbau

Höhe	775 mm
Breite	363,7 mm
Tiefe	30,8 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	48
Befestigungsart	Hohlwand
Drehwinkel der Tür	125°
Schienenmittenabstand	125 mm
Nettogewicht	3 043 g
Material / des Gehäuses	Stahl

## Approbationen Zertifikate

**allgemeine Produktzulassung**



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GB5248-4KM01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5248-4KM01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GB5248-4KM01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5248-4KM01)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

