



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3201-0BE12-0AAA

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung Pdb 0,200 kW

Bemessungsleistung, max. 4,00 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand 160 Ω

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Nettogewicht 2,00 kg (4,41 lb)

Breite 153,0 mm (6,02 in)

Höhe 329,0 mm (12,95 in)

Tiefe 43,5 mm (1,71 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung Geschirmte Leitung

Länge 0,50 m

Anschlussquerschnitt 1,50 mm²

Thermoschalter

Ausführung Öffner

Anschlussquerschnitt 2,50 mm²