

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE16-1CA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. :

Projekt :

Bemerkung :

Bemessungsdaten		Anschlüsse	
Bemessungsspannung	380,00 ... 480,00 V		
Bemessungsstrom	6,10 A		
Verlustleistung	0,090 kW		
Mechanische Daten			
Breite	207,0 mm (8,15 in)	Leistungsanschluss Motor	
Höhe	175,0 mm (6,89 in)	Ausführung	Schraubklemmen
Tiefe	72,5 mm (2,85 in)	Anschlussquerschnitt	4,00 mm ²
Schutzart	IP20		
Nettogewicht	3,40 kg (7,50 lb)	PE-Anschluss	
		Ausführung	Schraubbolzen M4