

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE23-3SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	33,0 A
Verlustleistung	0,151 kW

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	23,00 kg
Breite	189,0 mm
Höhe	336,0 mm
Tiefe	140,0 mm

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	10,00 mm <sup>2</sup>

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm <sup>2</sup>

#### Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------