



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CD22-2AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	25,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	189,0 mm (7,4 in)
Höhe	336,0 mm (13,2 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	6,3 kg (13,9 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	2,50 mm ² (14 AWG)
Leitungslänge	0,49 m (1,61 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------