



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CD23-5AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	33,0 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	189,0 mm (7,4 in)
Höhe	336,0 mm (13,2 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	6,4 kg (14,1 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

#### Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup> (14 AWG)
Leitungslänge	0,49 m (1,61 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------