

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CJ28-6AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. :

Projekt :

Bemerkung :

Bemessungsdaten		Anschlüsse	
<b>Eingang</b>		<b>Netzseitig</b>	
Phasenzahl	3 AC	Ausführung	Schraubklemmen
Netzspannung	380 ... 480 V	Lastseitig	
<b>Ausgang</b>		<b>Mechanische Daten</b>	
Bemessungsstrom	95,0 A	Ausführung	Leitung
<b>Maße</b>		Anschlussquerschnitt	35,00 mm <sup>2</sup> (2 AWG)
Breite	275,0 mm (10,8 in)	Leitungslänge	0,70 m (2,30 ft)
Höhe	577,0 mm (22,7 in)	<b>PE-Anschluss</b>	
Tiefe	94,0 mm (3,7 in)	Ausführung	Schraube M8
Schutzart	IP20	<b>Normen</b>	
Nettogewicht	19,0 kg (41,9 lb)	Normen-Konformität	cURus