

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A,
Ue DC: 1000 V, für Photovoltaik-Anwendung



Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	für Photovoltaik-Anwendung

Allgemeine technische Daten

Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Schutzart IP	IP20

Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert	30 A
Betriebsspannung	
• bei DC / Bemessungswert	1 000 V

Mechanischer Aufbau

Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	65 mm

Nettogewicht

122 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F

F

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



CCC



CSA



UL



UR



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7023-4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

