

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A,  
Un AC: 690 V, Kompaktausführung



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	Kompaktausführung

### Allgemeine technische Daten

Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Schutzart IP	IP20

### Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert	32 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V

### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	45 mm
Tiefe	58 mm
Nettogewicht	188 g

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F

F

### allgemeine Produktzulassung



### Konformitätserklärung

## Weitere Informationen

### Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7033-1>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7033-1>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7033-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7033-1)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>