

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 2-polig, In: 50 A,  
Un AC: 690 V



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter

### Allgemeine technische Daten

Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Schutzart IP	IP20

### Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert	50 A
Betriebsspannung	

• bei AC / Bemessungswert

### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	54 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	214 g

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F  
F

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
--------------------------------	-----------------------	---------------------



UR



EG-Konf.

Sonstige

## Weitere Informationen

### Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7121>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7121>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7121](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7121)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



