

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A,  
Un AC: 690 V



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter

### Allgemeine technische Daten

Polzahl	2
Polzahl / Anmerkung	1P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	22x58 mm
Schutzart IP	IP20

### Strom

Strom / bei AC / Bemessungswert	100 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V

### Mechanischer Aufbau

Höhe	117 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm

Nettogewicht	365 g
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>
	<u>Sonstige</u>



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7251>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7251>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7251](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7251)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



