

Adapter 45 mm für Leistungsschalter Baugröße S0
3RV1.2 und 3RV2.2 maximal 25 A Leitungsquerschnitt
AWG10



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Adapter 45 mm
Schutzart IP		IP20
Verschmutzungsgrad		3
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	2 000
Umgebungstemperatur		
• während Transport	°C	-55 ... +80
• während Lagerung	°C	-55 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Schwingfestigkeit		f = 4 bis 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 bis 500 Hz; a = 2 m / s ² 10 Zyklen
Schockfestigkeit		Halbsinus a = 6 m/s ² bei 10 ms; 3 pos. und 3 neg. Schock in allen Achsen
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		U
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		U

Hauptstromkreis:

Betriebsstrom bei AC bei 400 V Bemessungswert	A	25
---	---	----

Betriebsspannung bei AC-3 Bemessungswert maximal	V	690
--	---	-----

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schnappbefestigung
Breite	mm	45
Höhe	mm	26
Tiefe	mm	23

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Konformitätser- klärung	Prüfbeschei- nungen
 CSA	 C-Tick	 EG-Konf.	Typprüfbeschei- nung/Werkszeugnis

Schiffbau	sonstiges
 BUREAU VERITAS	Bestätigungen
 PRS	
 RINA	
 RMRS	

Sicherheitsrelevante Kenngrößen:

Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	fingersicher
--	--------------

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA6890-0BA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA6890-0BA>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6890-0BA&lang=de



letzte Änderung:

20.07.2018