

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC00-4AB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten		Anschlüsse	
Eingang		Netzseitig	
Phasenzahl	1 AC	Ausführung	Schraubklemmen
Netzspannung	200 ... 240 V	Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm² (18 ... 14 AWG)
Ausgang		Lastseitig	
Bemessungsstrom	3,4 A	Ausführung	Pigtail
Mechanische Daten		Anschlussquerschnitt	1,50 mm² (16 AWG)
Maße		Leitungslänge	0,39 m (1,28 ft)
Breite	75,5 mm (3,0 in)	PE-Anschluss	
Höhe	200,0 mm (7,9 in)	Ausführung	Stehbolzen M5
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)	Normen	
Schutzart	IP20	Normen-Konformität	cURus
Nettogewicht	1,3 kg (2,9 lb)		