



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BC05-0AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max.	DC 450,0 V
Bemessungsleistung Pdb	0,050 kW
Bemessungsleistung, max.	1,00 kW

### Allgemeine tech. Daten

Widerstand	180 Ω
------------	-------

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	1,00 kg (2,20 lb)
Breite	72,0 mm (2,83 in)
Höhe	230,0 mm (9,06 in)
Tiefe	43,5 mm (1,71 in)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss

Ausführung	Pigtail
Länge	0,55 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Pigtail
Ausführung am Gehäuse	Stehbolzen M4

### Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Anschlussquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>