

Datenblatt

8WD4200-1AC

Dauerlichtelement, grün, AC/DC 24-230 V, Durchmesser 50 mm



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
• bei DC Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
Farbe	grün
Befestigungsart	Bajonett
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß IEC 81346-2:2009	P
Mechanische Daten	
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	50 mm

Leuchtmittel

Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED
Ausführung der Fassung	BA 15d

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP54
Höhe	67 mm
Breite	52 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen



Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4200-1AC>


CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4200-1AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4200-1AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bildb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AC&lang=de



letzte Änderung:



\W9.4444;
\W6.8611; 8WD42..-..._ALL

19.07.2018