

Verbindungsleitung, 10-polig 2000 mm



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsleitung, 10-polig
Schutzart IP		IP20
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 90
Umgebungstemperatur		
• während Transport	°C	-55 ... +80
• während Lagerung	°C	-55 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		W
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		W

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	2 000
--------	----	-------

Anschlüsse/ Klemmen:

Leitungslänge der Anschlussleitung	mm	2 000
------------------------------------	----	-------

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		IEC / EN 60947-6-2
------------------	--	--------------------

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA6933-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA6933-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6933-0A&lang=de

letzte Änderung:

29.06.2018