



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BD16-5CA0

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

### Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max.	DC 900,0 V
Bemessungsleistung Pdb	0,650 kW
Bemessungsleistung, max.	13,00 kW

### Allgemeine tech. Daten

Widerstand	56 Ω
------------	------

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	3,80 kg (8,38 lb)
Breite	185,0 mm (7,28 in)
Höhe	285,0 mm (11,22 in)
Tiefe	150,0 mm (5,91 in)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss

Ausführung	Pigtail
Länge	0,91 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Pigtail
Ausführung am Gehäuse	Stehbolzen M5

### Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Anschlussquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>