



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BD21-2DA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max.	DC 900,0 V
Bemessungsleistung Pdb	1,200 kW
Bemessungsleistung, max.	24,00 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand	27 Ω
------------	------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	7,40 kg (16,31 lb)
Breite	270,0 mm (10,63 in)
Höhe	515,0 mm (20,28 in)
Tiefe	175,0 mm (6,89 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung Schraubbolzen M6

Anschlussquerschnitt 6,00 mm²

PE-Anschluss

Ausführung Schraubbolzen M6

Ausführung am Gehäuse Schraubbolzen M6

Thermoschalter

Ausführung Öffner

Anschlussquerschnitt 2,50 mm²