

Motorleitung einseitig mit Bremse ohne Thermistor  
Bremse 400 V AC oder 180V DC Han Q8 - einseitig  
offen gewinkelt 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> Länge 5 m

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Motorleitung
Steckertyp		Stift
Leitungslänge	m	5
Art des Kabelabgangs		gewinkelt
Anzahl der elektrischen Adern		6
Polzahl		6
Schutzart IP		IP65
Bestückung der Leitungsenden		einseitig

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1911-0ED31>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1911-0ED31>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1911-0ED31&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0ED31&lang=de)

letzte Änderung:

29.06.2018