

Fußtaster, 2-pedalig ohne Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse
IP65, Schleichschaltglieder 1S+1Ö Leitungseinführung M25 x 1,5



Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Fußtaster
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP65
Anzahl der Schaltstufen	1
Anzahl der Betätigungspedale	2
Mindestbetätigungs Kraft in Betätigungsrichtung	15 N
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Betriebsstrom bei AC-15	
• bei 230 V Bemessungswert	16 A
• bei 400 V Bemessungswert	16 A
Betriebsstrom bei DC-13	
• bei 24 V Bemessungswert	3 A
• bei 250 V Bemessungswert	0,25 A
Gehäuse	
Material des Gehäuses	Metall

Farbe	
• des Gehäuses	schwarz
• des Gehäuseoberteils	grau
Betätigungs element	
Produkt ausstattung	
• Verriegelung	Nein
• Rastung	Nein
Sicherheits relevante Kenngrößen	
B10-Wert	
• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	1 000 000
Anteil gefahrbringender Ausfälle	
• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	50 %
• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	50 %
Ausfallrate [FIT]	
• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	100 FIT
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508	20 y
Ausführung der Kableinführung	M25 x 1,5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +80 °C
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Höhe	221 mm
Breite	193 mm
Tiefe	63 mm
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau
-----------------------------	-----------------------	--------------------



CCC



CSA



EG-Konf.



ABS



LRS

Marine / Schiffbau	Sonstige
--------------------	----------



PRS



RINA

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE2932-0AB20>

CAx-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE2932-0AB20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE2932-0AB20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AB20&lang=de



letzte Änderung:

11.07.2018