

Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 400W; HVL031 03115.0-00



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	mit Lüfter
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	475 W
Volumenstrom / bei frei blasend	108 m ³ /h
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	400 W
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	230 V
• Bemessungswert / maximal	230 V

- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal 230 V
- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 230 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V

Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge 4 A

Produktdetails

Produktbestandteil

- Gebläse Ja
- Thermostat Nein

Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal 0,8 N·m

Art der Anschlusstechnik 3-polige Klemme 2,5 mm²

Mechanischer Aufbau

Höhe 151 mm

Breite 119 mm

Tiefe 47 mm

Einbaulage Luftstromrichtung vertikal

Befestigungsart Clip für 35 mm DIN-Schiene

Nettogewicht 0,9 kg

Material / des Gehäuses Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert 90 %

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 R
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2140-4B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2140-4B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2140-4B

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>