

230V/950W, 0-60° CR030, 03051.0-00



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	mit integrierten Thermostat

  

Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	475 W

  

Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	950 W

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

  

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	230 V
• Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V

• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	8 A

#### Einstellbare Parameter

einstellbare Temperatur	
• Anfangswert	0 °C
• Endwert	60 °C

#### Produktdetails

Produktbestandteil	
• Gebläse	Ja
• Thermostat	Ja

#### Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,8 N·m
Art der Anschluss technik	2-polige Klemme 2,5 mm <sup>2</sup> mit Zugentlastung

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	168 mm
Breite	145 mm
Tiefe	100 mm
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Befestigungsart	Schraubbefestigung M5
Nettogewicht	1,4 kg
Material / des Gehäuses	Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
-------------------------------------	------

#### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß IEC 81346-2:2009	E

#### allgemeine Produktzulassung



#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2150-0A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2150-0A>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2150-0A](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2150-0A)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>