

PTC m. Thermostat Wandbefestigung Heizgebläse CS130 AC 120V, 1200W



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Halbleiter, mit Thermostat
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	1 200 W
Volumenstrom / bei frei blasend	160 m ³ /h
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	1 200 W
Einschaltstrom / typisch	16 A
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	120 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal 	

• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	120 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	120 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	120 V
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	10 A

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Gebläse	Ja
• Thermostat	Ja

Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,8 N·m
Art der Anschluss technik	2-polig max. 2,5 mm ² mit Zugentlastung

Mechanischer Aufbau

Höhe	182 mm
Breite	160 mm
Tiefe	120 mm
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)
Befestigungsart	Clipbefestigung für 35 mm für DIN Schiene o. Schraubenbefestigung (M6)
Nettogewicht	1,2 kg
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
-------------------------------------	------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß IEC 81346-2:2009	E

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2151-3A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2151-3A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2151-3A

