

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE18-8CA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	380,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	9,00 A
Verlustleistung	0,080 kW

Mechanische Daten

Breite	207,0 mm (8,15 in)
Höhe	180,0 mm (7,09 in)
Tiefe	72,5 mm (2,85 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	3,90 kg (8,60 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	4,00 mm ²

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M4
------------	------------------