

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7032, IP54

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	125 mm
Ausschnitthöhe	125 mm
Betriebstemperatur / minimal	-45 °C

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54

Erscheinungsbild	
Farbe	kieselgrau

Mechanischer Aufbau	
Nettogewicht	0,6 kg

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	V
• gemäß IEC 81346-2:2009	V

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2410-0AA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2410-0AA>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2410-0AA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

