

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 1800 mm, B: 800 mm, T: 1000 mm



| Ausführung                                     |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markenname                             | SIVACON                   |
| Produkt-Bezeichnung                            | Schaltschrank-Leergehäuse |
| Ausführung des Produkts                        | nach IEC 62208            |
| Ausführung der Oberfläche                      | pulverbeschichtet         |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung       | Nein                      |
| Schutzart und Schutzklasse                     |                           |
| Schutzart IP                                   | IP20                      |
| Betriebsmittelschutzklasse                     | Schutzklasse 1            |
| Eignung                                        |                           |
| Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen | Ja                        |
| <b>Eignung zur Integration</b>                 |                           |
| • Aufputz-Installation                         | Nein                      |
| • Unterputz-Installation                       | Nein                      |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch     | Nein                      |
| Erscheinungsbild                               |                           |
| RAL-Farbnummer                                 | RAL 7035                  |
| Farbe                                          | lichtgrau                 |

## Produktdetails

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil                                      |      |
| • Lüftungstür                                           | Ja   |
| • Montageplatte                                         | Ja   |
| • Rücktür                                               | Nein |
| • Sichttür                                              | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte                      | Ja   |
| Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreihbares Gehäuse | Nein |

## Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen     | 1 |

## Mechanischer Aufbau

|                  |          |
|------------------|----------|
| Höhe             | 1 800 mm |
| Breite           | 800 mm   |
| Tiefe            | 1 000 mm |
| Befestigungsart  |          |
| • 19-Zoll Einbau | Nein     |
| • Bodenmontage   | Ja       |
| • Wand-Montage   | Nein     |
| Material         | Stahl    |

| EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|

[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1880-3VS4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1880-3VS4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1880-3VS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1880-3VS4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

