

Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten

Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein
Spannungsart / zur Betätigung	AC

### Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V

### Eignung

<b>Eignung zur Integration</b>	
• Motorschutzschalter	Nein
• Überlastrelais	Nein
<b>Eignung zur Verwendung</b>	
• Lastschalter	Nein
• Leistungsschalter	Nein

Anzahl	
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0

### Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses      Schraubanschluss

Konformitätserklärung	sonstiges	Railway
-----------------------	-----------	---------



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

[Schwingen / Schocken](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3043>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3043>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3043](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3043)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



D1

U <

D2