

SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 3-polig



Ausführung

Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungslasttrennschalter
Ausführung des Betätigungsselementes	Deckelgriff

Allgemeine technische Daten

Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	sonstige
Gebrauchskategorie	AC20B/DC20B
Größe des Sicherungseinsatzes	22x127 mm

Schutzart und Schutzklaasse

Schutzart IP / frontseitig	IP20
----------------------------	------

Strom

Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
-----------------------------	------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert / maximal	1 500 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	1 000 V

Eignung

Eignung zur Verwendung	
• Hauptschalter	Nein
• Lasttrennschalter	Nein
• NOT-AUS-Schalter	Nein
• Sicherheitsschalter	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion / Sicherungsüberwachung	Nein
Kurzschluss	
bedingter Kurzschlussstrom (I_q) / Bemessungswert	50 kA
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig	
• minimal	1 mm ²
• maximal	50 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig	
• minimal	1 mm ²
• maximal	50 mm ²
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	200 mm
Tiefe	102 mm
Befestigungsart	
• Bodenmontage	Ja
• Frontmontage	Nein
• Schienen-Montage	Nein
Nettogewicht	1 440 g
allgemeine Produktzulassung	
	Sonstige

Weitere Informationen
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC2393-0MK
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2393-0MK
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

