

Dachaustrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035,
IP54



Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dachaustrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten

Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Erscheinungsbild

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Ja
-----------------------------	----

Mechanischer Aufbau

Höhe	287 mm
Breite	287 mm
Tiefe	85 mm
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Nein
Nettogewicht	0,73 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	V
• gemäß IEC 81346-2:2009	V

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-5VE45>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-5VE45>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-5VE45

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>