

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMV



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja

  

Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	177 mm
Ausschnitthöhe	177 mm
Betriebstemperatur / minimal	-20 °C

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54

  

Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau

  

Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein

Mechanischer Aufbau	
Höhe	204 mm
Breite	204 mm
Tiefe	32 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19-Zoll Einbau</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wand-Montage</li> </ul>	Ja
Nettogewicht	0,39 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	V
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
	<b>sonstiges</b>



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-6GV30>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-6GV30>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6400-6GV30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-6GV30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>