

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, EMV



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja

Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebstemperatur / minimal	-20 °C

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54

Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau

Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein

Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	37 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Ja
Nettogewicht	0,59 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	V
• gemäß IEC 81346-2:2009	V
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
	sonstiges



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-6GV45>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-6GV45>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-6GV45

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>