

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 250 m³/h, Ue AC: 115 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	52 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	43 W
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 760 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 030 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Strom

aufgenommener Strom / minimal	0,5 A
-------------------------------	-------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	115 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	115 V

Erscheinungsbild

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

Anzahl

Anzahl der Ventilatoren	1
-------------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	126 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Wand-Montage 	Ja
Nettogewicht	1,84 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 	E
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 	E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	------------------------------	------------------



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6411-5LV41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6411-5LV41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6411-5LV41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>